

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/6A****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 931305 900/6A |
| GTIN               | 4062406275549 |
| Clasa articolului  | 9GK           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

|          |        |
|----------|--------|
| Înălțime | 900 mm |
|----------|--------|

|  |  |
|--|--|
| Lățime   | 1000 mm  |
| Greutate   | 158 kg   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 75 mm  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 75 mm  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 150 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 150 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 150 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 200 mm   |
| Număr de sertare   | 6  |
| Lățime utilă sertare                                       | 900 mm   |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G                          | 24   |
| Adâncime utilă sertare                                     | 600 mm   |
| Adâncime   | 700 mm   |
| Sistem electronic de închidere – convertibil               | da   |
| Înălțimea utilă pentru sertare                             | 800 mm   |
| Număr de uși   | 0  |
| Suprafață utilă a sertarelor în G                          | 36×24  |
| Înălțimea utilă  | 800 mm   |
| Lățimea utilă a sertarelor în G                            | 36   |
| Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime | nu   |
| Număr raft culisant  | 0  |
| Grosimea materialului                                      | 1,2 mm   |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant             | 75 kg  |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)               | 100 %  |
| Deschiderea sertarului                                     | Încuietoare anti-alunecare                                     |
| Egalizarea înălțimii la intervale                          | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică                                     | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs                                 | 36×24G   |

Tip produs

Dulap de scule

**Accesorii**

|  |             |
|--|-------------|
| Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm       | 931353 200  |
| Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm        | 931353 75   |
| Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm       | 931353 250  |
| Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm        | 931353 50   |
| Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm       | 931353 150  |
| Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm       | 931353 100  |
| Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm       | 931353 300  |
| Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm       | 931353 125  |
| Șild pentru GridLine Tip HU21                            | 914227 HU21 |
| Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 900 mm | 931335 900  |