

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/6****Date comandă**

Numărul de comandă	931305 800/6
GTIN	4062406275518
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă sertare	900 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24

Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Număr de uși	0
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Adâncime	700 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Înălțime	800 mm
Număr de sertare	6
Înălțimea utilă	700 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	1000 mm
Greutate	151 kg
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931353 300
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931353 125
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931353 150
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931353 75
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931353 50
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931353 250
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931353 100
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931353 200
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	931335 800