



## Lampă de lucru cu LED, Tip: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	081415 5
GTIN	4260131238574
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Lămpi de lucru ultraperformante, dimabile, durabile și robuste cu **braț flexibil și picior magnetic solid**. Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al mașinii, tot de 24 V. LED ultraperformant în carcasă din aluminiu, lumină albă rece de cca. 5500 Kelvin.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv alimentator 250 V.

#### Notă:

Cleme pentru mese și suporturi magnetice compatibile se găsesc la 081418/081419.

### Descriere tehnică

Înălțimea totală	600 mm
Corpuri de iluminat	LED
Greutate	800 g

Temperatură de culoare	5500 K
Flux luminos	450 lm
Tip de fixare	Picior magnetic
Ø piciorului magnetic	66 mm
Tensiune nominală	250 V
Zonă ATEX	nu există
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 65
Putere de iluminare	4,5 W
Culoarea luminii	alb rece
Ø capului de iluminare	60 mm
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru