



Lampă de lucru cu LED și acumulator, Tip: 16



Date comandă

Numărul de comandă	081254 16
GTIN	5708997354568
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcție de dimare, rabatabil.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB și alimentator.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 67
Valoare CRI	80

Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Durata de iluminare	2 - 20 h
Număr de acumulatoare incluse	1
Zonă ATEX	nu există
Flux luminos	200 - 2000 lm
Înălțimea totală	163 mm
Lățimea totală	63 mm
Capacitate acumulator	4 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Lungimea totală	163 mm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Temperatură de culoare	6000 K
Greutate	790 g
Putere absorbită	16 W
Denumirea producătorului	NOVA R
Tip produs	Lampă de lucru