



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: M12FPDX2



Date comandă

Numărul de comandă	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat performantă cu percuție cu 2 viteze, cu acumulator și reglare în mai multe trepte a momentului de rotație.
- Acumulatori Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea încărcării.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă și pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficiență maximă. Uzură minimă și durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparație cu motoarele CC standard.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – protecție la suprasarcină și gestionare a performanțelor.

Mașină de găurit și înșurubat compactă cu acumulator, cu soluție 6-în-1 de înșurubare pentru flexibilitate maximă.

- Sistem de mandrină detașabil cu 3 adaptoare.
- Extrem de ușor de manevrat datorită suportului metalic hexagonal de 1/4 inch de sub mandrină: lungimea fără mandrină este de doar 138 mm.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840

Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	M12FPDX-202X
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Lungime	138 mm
Momentul maxim	37 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Interval de turație treapta 2	0 - 1700 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1 - 13 mm
Model constructiv motor	POWERSTATE™
Capacitate acumulator	2 Ah
Tensiunea acumulatorului	12 V
Interval de turație treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Număr de acumulatori incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție