

**3M****Disc de șlefuire tip evantai 769F, disc din fibră de sticlă conic, Ø 115 mm,  
Granulație: 60**

## Date comandă

Numărul de comandă	565514 60
GTIN	5902658113031
Clasa articolului	53F

## Descriere

### Execuție:

Granulație mixtă cu granulație ceramică **cu formă precisă** pentru **pentru o performanță de șlefuire ridicată și durabilitate bună.**

### Aplicație:

Lucrări de șlefuire universale cu polizoare unghiulare performante.

## Descriere tehnică

Descrierea formei	oblic
Ø discurilor	115 mm
Ø găurii	22,23 mm
Granulație	60
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm

Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uscat	recomandat		