

3M

**Disc de șlefuire tip evantai 769F, disc din fibră de sticlă conic, Ø 115 mm,
Granulație: 80**



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 565514 80 |
| GTIN | 5902658113093 |
| Clasa articolului | 53F |

Descriere

Execuție:

Granulație mixtă cu granulație ceramică **cu formă precisă** pentru **pentru o performanță de șlefuire ridicată și durabilitate bună.**

Aplicație:

Lucrări de șlefuire universale cu polizoare unghiulare performante.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Descrierea formei | oblic |
| Ø discurilor | 115 mm |
| Ø găurii | 22,23 mm |
| Granulație | 80 |
| Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică |
| Conținut de fier, sulf și clor | < 0,1 % |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Caracteristici nume produs | Ø 115 mm |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oțel |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s |
| Tip produs | Disc de șlefuire în evantai |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |