

3M**Disc de șlefuire tip evantai 769F, disc din fibră de sticlă conic, Ø 125 mm,
Granulație: 80**

Date comandă

Numărul de comandă	565515 80
GTIN	5902658113338
Clasa articolului	53F

Descriere

Execuție:

Granulație mixtă cu granulație ceramică **cu formă precisă** pentru **performanță de șlefuire ridicată și durabilitate bună.**

Aplicație:

Lucrări de șlefuire universale cu polizoare unghiulare performante.

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Granulație	80
Descrierea formei	oblic
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uscat	recomandat		