

ejendals

Pereche de mănuși Tegera® 8801 Infinity, Mărimea mănușilor: 7



Date comandă

Numărul de comandă	094362 7
GTIN	7340118318677
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 8801 Infinity. Mănușă multifuncțională din seria Infinity, cu sensibilitate tactilă excepțională și care permite o prindere bună. Extrem de subțire, cu strat de acoperire din spumă nitrilică și PU pe bază de apă, recomandată pentru medii uscate și ușor umede și prezentând pe partea palmei rezistență la uleiuri și grăsimi. Rezistentă la **căldură de contact până la 100 °C.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	6

Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Nylon spandex
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / galben
Tehnologie de tricotat	15G
Standard	EN 407
Căldură de contact până la	100 °C
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale