

ejendals

Pereche de mănuși Tegera® 8814 Infinity, Mărimea mănușilor: 8



Date comandă

Numărul de comandă	094559 8
GTIN	7340118324760
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 8814 Infinity. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor, moi și subțiri, sunt recomandate în medii de lucru în care se operează pe ecran tactil. Nu conțin **silicon** și asigură **protecție la temperaturi înalte de până la 100°C**. Datorită nivelului maxim de protecție împotriva tăieturilor (**Cut F**), pot fi folosite pentru situații de tăiere extrem de periculoase care apar la lucrări în mediu uscat și în mediu uleios. Testate dermatologic și permise pentru manevrarea alimentelor.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Conținut	6
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară

Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Tehnologie de tricatat	13G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Fibră de bazalt, fibră de oțel, nailon, spandex
Strat de acoperire	Spumă de nitril/PU pe bază de apă
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri / negru
Standard	EN 407
Căldură de contact până la	100 °C
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	F
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor