

**Garant**

**Set de teșitoare conice Cod 150393 cu 3 suprafețe de prindere, în cutie 90°, AlTiCN, Număr de teșitoare: 6**

**Date comandă**

Numărul de comandă	150394 6
GTIN	4062406275907
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

**Aplicație:**

Teșitor de precizie pentru realizarea de **teșituri fără așchii, circulare exacte, la 90 °**.

**Conținut:**

Câte 1 teșitor de mare precizie: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Număr de teșitoare	6
Strat de acoperire	AlTiCN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS E
Diviziunea tăișului lamatorului	inegal

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	53 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	35 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	13 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	42 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

### Accesorii

Teșitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 19 mm

150393 19

150393 6

Teșitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 6 mm

Teșitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 15 mm

150393 15

Teșitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 8 mm

150393 8

Teșitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 11,5 mm

150393 11,5

Teșitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 10 mm

150393 10