

**Aspirator pentru aşchii / lichide, Denumirea producătorului: VHO200****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 078559 VHO200 |
| GTIN | 5711145490681 |
| Clasa articolului | 07D |

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare industriale de înaltă calitate, foarte durabile Nilfisk CFM „Grey Line”. **Aspirator de mare putere pentru lichide**, cu set curățare de înaltă calitate și rezistent la uleiuri. Prevăzut cu **valvă de recirculare a aerului**, pentru golire fiabilă și simplă a recipientului pentru murdărie. Un coș de aşchii și kitul de golire sunt deja integrate. Recomandat pentru cele mai diverse activități de curățare în industria metalelor.

Livrare:

Inclusiv coș de aşchii, kit integrat de golire, set de curățare rezistent la ulei.

Notă:

Pentru accesorii consultați Cod 078551-078552.

Descriere tehnică

| | |
|------------------|----------|
| Putere absorbită | 2400 W |
| Zgomot de lucru | 70 dB(A) |
| Vacuum | 230 mbar |
| Volum recipient | 75 l |

| | |
|--------------------------|--|
| Denumirea producătorului | VHO 200 |
| Înălțime | 1230 mm |
| Număr de turbine | 1 |
| Debit volumetric aer | 55 l/s |
| Lățime | 880 mm |
| Greutate | 60 kg |
| Lungime | 580 mm |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tip produs | Aspirator pentru suprafețe umede și uscate |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Set industrial Rezistent la ulei Ø furtun 50 mm | 078551 50 |
| Set industrial Ø furtun 50 mm | 078552 50 |