

**Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: 7113236H3****Date comandă**

Numărul de comandă	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:**

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare line și sigure, funcționare pe dreapta / stânga.
- Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuție comutabil, pentru găurire în metal, piatră și zidărie.
- Reglarea momentului de rotație în mai multe trepte și mandrină detașabilă.
- Inclusiv mandrină din metal integral QuickIN (120 Nm) cu bacuri de strângere armate cu carbură și cu forțe de strângere ridicate.
- FEIN SafetyCell Technology. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasarcinii, a supraîncălzirii și a descărcării complete.

Avantaj:

FEIN SafetyCell Technology.

Livrare:

Inclusiv 1× mandrină QuickIN (120 Nm), 1× clips pentru curea, 1× compartiment pentru biți și geantă de transport.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Model constructiv motor	Fără perii
Tip acumulator	Litiu-Ion
Utilizare tipică	Heavy Duty
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Număr de acumulatoare incluse	2
Moment maxim de rotație moale	32 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Turație maximă treapta 2	2000 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1,8 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	13 m/s ²
Denumirea producătorului	ASB 18 Q
Ambalaj	Geantă de transport
Capacitate acumulator	3 Ah
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	< 2,5 m/s ²
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip HOLESAW	070208 HOLESAW
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip INCH12	070208 INCH12
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip CHUCK120	070208 CHUCK120
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip CHUCK60	070208 CHUCK60
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip 711301	070208 711301
Acumulator Li-Ion HighPower Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073834 FE18
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip INCH14	070208 INCH14
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip ANGLE	070208 ANGLE
Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator Tip 71132364	070100 71132364
Set de pornire cu acumulator Tip 92604324	073832 92604324