

ejendals

Mănuși de protecție la frig Tegera® 517, Mărimea mănușilor: 9



Date comandă

Numărul de comandă	094824 9
GTIN	7392626070769
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 517. Mănuși de protecție la frig, **impermeabile** și **căptușite**, din **piele sintetică**, pentru utilizări care necesită precizie în medii reci și umede. Cu prindere cu scai și vârfuri întărite ale degetelor.

Execuție text publicitar:

Tegera® 517. Mănuși de protecție la frig, **impermeabile** și **căptușite**, din **piele sintetică**, pentru utilizări care necesită precizie în medii reci și umede. Cu prindere cu scai și vârfuri întărite ale degetelor.

Aplicație:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Utilizare text publicitar:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Cu croi strâns. Este cu un număr mai mică.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Cu croi strâns. Este cu un număr mai mică.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	9
Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva frigului
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Proprietate a mănușilor	prindere cu scai
Conținut	6
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Standard	EN 511
Lungime	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Material de suport	Poliester/Piele artificială
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Culoarea	negru / verde
Tip produs	Mănuși de protecție la frig