

Garant**Cap de cheie fixă atașabil, Tip deschidere a cheii: 2-19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	657792 2-19
GTIN	4062406277475
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corecțiți măsura fixă!

Descriere tehnică

Lățime b	40,6 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Distanța între axe S	25 mm
Înălțime h	9 mm
Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat (rezistent la rupere)
Tip produs	Cap de cheie fixă atașabil