

Garant GRIDLINE

**Dulap de depozitare cu ușă pentru echipare individuală cu sertare, 20×24G,
Înălțime mm: 900****Date comandă**

Numărul de comandă	932012 900
GTIN	4062406277031
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 24×28G, cu sertare 20×24G. Compartiment cu ușă și raft intermediar, reglabil la intervale de 25 mm. Ușa se închide separat cu ajutorul unui mâner de împingere cu încuietore cilindrică.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Înălțimea ușii	550 mm
Lățime	600 mm
Înălțimea utilă	800 mm

Înălțime	900 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	250 mm
Adâncime	700 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Greutate	69 kg
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	80 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21