

**Garant****Cap de cheie fixă atașabil, Tip deschidere a cheii: 2-14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	657792 2-14
GTIN	4062406277437
Clasa articolului	61E

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Date de utilizare:****Legendă pentru desen și formulă:**

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

**Adaptat pentru:**

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

**Notă:**

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!

## Descriere tehnică

Pătrat pentru cuplare	14×18 mm
Lățime b	31,1 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Înălțime h	7 mm
Distanța între axe S	25 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat (rezistent la rupere)
Tip produs	Cap de cheie fixă atașabil