

Garant GRIDLINE

**Dulap de depozitare cu uși batante fără margine antialunecare, 26×20G,
Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	932101 800
GTIN	4062406277055
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 30×28G. Cu uși batante cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor și raftul culisant nu pot fi configurate, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Sertare recomandate 26×20G.

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Lățime	750 mm
Greutate	42 kg
Înălțimea utilă	650 mm
Înălțime	800 mm

Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26×20G
Tip produs	Dulap de depozitare pentru mașini

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
---	-------------