



## Suporturi de plafon și de montaj, Lungime maximă: 250cm



### Date comandă

Numărul de comandă	861780 250
GTIN	4008158041254
Clasa articolului	83K

### Descriere

#### Execuție:

Construcție extrem de stabilă datorită țevilor de oțel extrem de rezistente la sarcini mari și suprafețelor de contact antialunecare din PVC. Operare cu o singură mână datorită mânerului de plastic din 2 componente, cu mecanism de pompare. Tastă de deplasare rapidă, pentru retragere și extensie rapide a tijei telescopice. Forță de susținere reglabilă prin rotirea de la mâner a suporturilor. Se poate încărca până la **cel mult 160 kg (Ref. 250) sau 110 kg (Ref. 300) când bara telescopică este complet retrasă**. Utilizare și la teșituri datorită suprafețelor de contact **rabatabile progresiv** de la **-45° la 45°**.

Dacă se folosește suprafețe oblice, poate fi supusă unei sarcini de până la 40 kg.

#### Aplicație:

Pentru fixarea gipscartonului, a rafturilor de lemn, a panourilor, a căpriorilor, a tijelor metalice, a foliei și a corpurilor de lampă cu o înălțime de până la 3,00 m. Folosirea la teșituri este de asemenea neproblematică datorită suprafețelor de contact rabatabile și antialunecare din PVC.

### Descriere tehnică

Unghi de rotire	-45 - 45 grad
Capacitatea maximă de încărcare	160 kg

Material mâner	Plastic din două componente
Material	Oțel
Particularitate	rabatabil
Particularitate	antiderapante
Lungimea totală	145 - 250 cm
Adaptat pentru	Panouri
Adaptat pentru	Gipscarton
Adaptat pentru	Corp de lampă
Adaptat pentru	Căpriori
Adaptat pentru	Folii
Adaptat pentru	Scânduri de lemn
Adaptat pentru	Tije metalice
Placă purtătoare	9×7 cm
Greutate	3,1 kg
Tip produs	Suporturi de plafon / suporturi de montaj