

Garant GRIDLINE

**Perete lateral pentru rulou, Sertar cu adâncime 24G, se recomandă pentru înălțimea cadrului de coloane: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	935516 2000
GTIN	4062406276478
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Aplicație:**

Pentru acoperirea părților laterale, tablă de oțel cu muchii teșite, 30 mm lățime.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

La utilizarea unui perete lateral, pe partea interioară a ramei cu coloane este necesară numai o căptușeală din tablă Cod 935040; 935045 sau regletă de capăt Cod 935442; 935462.

În cazul rafturilor, recomandăm din motive de stabilitate montarea a câte unui perete lateral în stânga și în dreapta.

La montarea unui rulou în sistemul de rafturi este necesar un perete lateral mai înalt.

**Descriere tehnică**

Domeniu de utilizare	Sertar
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs	Sertar cu adâncime 24G
Adâncime	710 mm
Tip produs	Perete lateral