

Garant GRIDLINE

Corpul dulapului de scule pentru sertare, 36×24G, Înălțime: 900mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 931335 900 |
| GTIN | 4062406276430 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru dulap de scule 40×28G, potrivit pentru sertare 36×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 931353, 931354, 931355, 931356.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea carcasei pentru dulap de scule cu sertare trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Înălțime | 900 mm |
| Lățime | 1000 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Adâncime în G | 28 |
| Număr de uși | 0 |

| | |
|---|--|
| Înălțimea utilă pentru sertare | 800 mm |
| Adâncime | 700 mm |
| Lățime în G | 40 |
| Înălțimea utilă | 800 mm |
| Greutate | 48 kg |
| Execuție | pentru echiparea individuală |
| Capacitate portantă maximă | 4000 kg |
| Număr de sertare | 0 |
| Număr raft culisant | 0 |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×24G |
| Tip produs | Carcasă dulap de scule |

Accesorii

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Șild pentru GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
|-------------------------------|-------------|