

Garant**Portsculă flotantă cu compensare ER Cilindric, Tip: 25-25****Date comandă**

Numărul de comandă	319780 25-25
GTIN	4062406276706
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Suport de compensare cu adaptare a bușelor elastice ER. **Compensare unghiulară și radială reglabilă.** Cu răcire internă.

Aplicație:

Optim în cazul erorilor de aliniere dintre piesă și sculă, de ex., la alezare sau la filetare (fără compensare de tracțiune / presiune). Se recomandă utilizarea în primul rând pe strunguri, dar și pe mașini de frezat.

Descriere tehnică

Ø cozii d	25 mm
Pentru bușe elastice tip ER	25
Ø exterior D	57 mm
Lungime activă dimensiune A	53 mm
Compensare radială	1 mm
Recomandat pentru ER	25
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bușă elastică

