



Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™ 2”, Moment de torsiune maxim: 30Nm



Date comandă

Numărul de comandă	654471 30
GTIN	5060207566667
Clasa articolului	66D

Descriere

Execuție:

- Aparat de verificare compact, ușor de utilizat.
- Fixare cu șuruburi pe suprafețele plane (masă, perete etc.).
- Ecran LCD. Iluminarea cu LED-uri pe fundal permite citirea cu ușurință chiar și în zonele de lucru slab iluminate.
- Conexiunea Micro-USB-2.0 integrată permite alimentarea cu energie electrică.
- Unități de măsură: Nm.

Avantaj:

- Deservire extrem de ușoară (minimalizare a erorii).
- Recomandat și pentru utilizatori, care nu sunt „specialiști în calibrare”.
- Doar o tastă, pentru a aduce afișajul la 0.

Aplicație:

Reglarea și verificarea cheilor dinamometrice care declanșează, afișează și au rotire spre dreapta.

Precizie:

Eroare de măsurare procentuală $\pm 1\%$.

Livrare:

Alimentator USB (UE/UK/SUA/AUS), cablu micro USB 2.0, în cutie de plastic rezistentă.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	1,5 - 30 Nm
---------------------	-------------

Greutate	1,4 kg
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±1 %
Lățime aparat de afișare	175 mm
Adaptore pătrate	1/4 inch
Adaptore pătrate	3/8 inch
Înălțime aparat de afișare	64 mm
Momentul maxim	30 Nm
Adâncime aparat de afișare	72 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	100 - 240 V
Hexagon exterior	10 mm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Servicii

Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 400	020120 400
Calibrare DAkkS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 1000	020130 1000
Calibrare DAkkS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 0,1-1100	020130 0,1-1100