

3M**Bandă adezivă VHB™, negru, Lățime × lungime (mm×m): 25X33**

Date comandă

Numărul de comandă	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Clasa articolului	08M

Descriere

Execuție:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ 5952 înseamnă încredere pe toată linia. Asigură capacitate optimă de adaptare la suprafețele pe care trebuie lipită. Această caracteristică permite ca atât suprafețele subțiri cât și cele structurate să poată fi îmbinate fără tensiuni, pe întreaga suprafață.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 33 m

Lățime: 19 mm

Grosime: 1,6 mm

Descriere tehnică

durabilitate minimă	12 lună
Forță de lipire pe oțel	5,5 N/mm
Lățime	19 mm
Adeziv	Acrilat
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	cu efect de atenuare
Grosime	1,6 mm
Denumirea producătorului	5962F
Lungime	33 m
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
Capacitate de întindere	300 %
Rezistent la temperaturi de până la	120 - 150 °C
Culoarea	gri
Utilizare	Fixare
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Montare
Utilizare	Mascare
Temperatură de depozitare	20 °C
Materialul acoperirii	Hârtie
umiditate depozitare	50 %
Caracteristici nume produs	negru
Tip produs	Bandă adezivă