

3M**Bandă adezivă VHB™, negru, Lățime × lungime (mm×m): 12X33**

Date comandă

Numărul de comandă	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Clasa articolului	08M

Descriere

Execuție:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ 5952 înseamnă încredere pe toată linia. Asigură capacitate optimă de adaptare la suprafețele pe care trebuie lipită. Această caracteristică permite ca atât suprafețele subțiri cât și cele structurate să poată fi îmbinate fără tensiuni, pe întreaga suprafață.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 33 m

Lățime: 12 mm

Grosime: 1,6 mm

Descriere tehnică

Adeziv	Acrilat
Materialul acoperirii	Hârtie
Tip de bandă adezivă	cu două tăișuri
durabilitate minimă	12 lună
Culoarea	gri
Rezistent la temperaturi de până la	120 - 150 °C
umiditate depozitare	50 %
Lățime	12 mm
Utilizare	Mascare
Utilizare	Etașare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Montare
Temperatură de depozitare	20 °C
Forță de lipire pe oțel	5,5 N/mm
Lungime	33 m
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	cu efect de atenuare
Grosime	1,6 mm
Capacitate de întindere	300 %
Denumirea producătorului	5962F
Caracteristici nume produs	negru
Tip produs	Bandă adezivă