

**Bandă adezivă VHB™, alb, Lățime × lungime (mm×m): 12X33****Date comandă**

Numărul de comandă	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ LSE-110WF este special concepută pentru lipiri pretențioase ale materialelor plastice și ale materialelor compozite de energie joasă, deopotrivă în mediu interior și mediu exterior.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 33 m

Lățime: 12 mm

Grosime: 1,1 mm

Descriere tehnică

Culoarea	alb
----------	-----

Fișă de date

Rezistent la temperaturi de până la	90 °C
Denumirea producătorului	LSE-110WF
Grosime	1,1 mm
Forță de lipire pe oțel	4,4 N/mm
Adeziv	Acrilat
durabilitate minimă	18 lună
Lungime	33 m
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Temperatură de depozitare	16 °C
Lățime	12 mm
umiditate depozitare	40 %
Caracteristici nume produs	alb
Tip produs	Bandă adezivă