

SONO SWISS®

Aparat de curățare cu ultrasunete DURA-T, Volum: 12l**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 082924 12 |
| GTIN | 2050002040366 |
| Clasa articolului | 04E |

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Dispozitiv de masă: DURA-T – Tăvi din oțel inoxidabil duplex sudate, recomandate pentru exploatarea în mai multe schimburi.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|--------|
| Lungime dispozitiv | 355 mm |
| Lățime cuvă de curățare | 238 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Volum cuvă de curățare | 12 l |
| Lungime cuvă de curățare | 297 mm |
| Putere maximă ultrasunete | 800 W |
| Posibilitate de extindere modul de uscare | nu |
| Înălțime dispozitiv | 320 mm |
| Lățime dispozitiv | 290 mm |
| Putere de încălzire | 800 W |
| Posibilitate de extindere separator de ulei | nu |
| Posibilitate de extindere filtrare pompă | nu |
| Înălțime cuvă de curățare | 200 mm |
| Posibilitate de extindere modul de clătire | nu |
| Greutate | 7,3 kg |
| Lungime coș de utilizare | 240 mm |
| Putere absorbită | 1000 W |
| Alimentare cu energie | Cu alimentare de la rețea |
| Lățimea coșului de utilizare | 181 mm |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Conținut indicat | 9 l |
| Tip produs | Aparat de curățat cu ultrasunete |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Curățător puternic cu ultrasuneteT1 Capacitate de umplere l/kg 10 | 082930 10 |
| Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere l/kg 10 | 082934 10 |
| Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1 | 082931 1 |
| Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK | 082931 AK |
| Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 10 | 082932 10 |

| | |
|--|------------|
| Curățător puternic cu ultrasuneteT4 Capacitate de umplere l/kg 2,5 | 082934 2,5 |
| Curățător puternic cu ultrasuneteT5 Capacitate de umplere l/kg 10 | 082935 10 |
| Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 12 | 082926 12 |
| Curățător puternic cu ultrasuneteT2 Capacitate de umplere l/kg 2,5 | 082932 2,5 |
| Curățător puternic cu ultrasuneteT1 Capacitate de umplere l/kg 2,5 | 082930 2,5 |