

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940003 2000
GTIN	4062406279653
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 20×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării. Aceste dulapuri sunt recomandate ca fiind perfecte pentru **depozitarea cutiilor noastre de scule.**

Cutiile de scule recomandate sunt prezentate în Catalogul Scule de mână și de măsurare la Cod 693330.

**Descriere tehnică**

Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Lățime	500 mm
Poziționarea mânerului	central
Greutate	81 kg
Adâncime	500 mm
Înălțime	2000 mm
Lățime în G	20
Număr de rafturi de depozitare	5
Înălțimea utilă	1845 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime în G	20
ComfortClose	nu
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940640 100

940550 40

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime  
frontală a sertarului 125 mm

940640 125

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime  
frontală a sertarului 75 mm

940640 75

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime  
frontală a sertarului 300 mm

940640 300

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime  
frontală a sertarului 200 mm

940640 200

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime  
frontală a sertarului 150 mm

940640 150

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

940560 40

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru  
dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși  
batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940501 2000

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

940552 40