

**Bit de tarod, vaporizat, M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	130990 M3
GTIN	4062406281229
Clasa articolului	12H

**Descriere****Execuție:**

Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

**Aplicație:**

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

**Descriere tehnică**

Normă pentru filet	DIN 13
Pas filet	0,5 mm
Ø găurii de centrare	2,5 mm
Standard	Normă de lucru
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Direcție de tăiere	pe dreapta
Forma conului de atac	B
Pentru filet	M3
Lungimea tăișului $L_c$	9 mm
Ø de degajare $D_1$	2,2 mm
Lungimea totală L	32 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	M

Materialul sculei	HSS
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5xD la gaură străpunsă
Tip produs	Bit de tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		