



Bit de tarod, vaporizat, M: M8



Date comandă

Numărul de comandă	130990 M8
GTIN	
Clasa articolului	12H

Descriere

Execuție:

Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări de reparație și montaj la utilizarea mobilă.

Descriere tehnică

Normă pentru filet	DIN 13
Ø găurii de centrare	6,8 mm
Pas filet	1,25 mm
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Forma conului de atac	B
Direcție de tăiere	pe dreapta
Standard	Normă de lucru
Pentru filet	M8
Ø de degajare D_1	5,9 mm
Lungimea totală L	40 mm
Lungimea tăișului L_c	18 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	M

Materialul sculei	HSS
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5xD la gaură străpunsă
Tip produs	Bit de tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		