

Garant GRIDLINE

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G, 36×20G, Înălțime frontală a sertarului: 300mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942583 300
GTIN	4062406281397
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu capacitate mare și dulapuri GridLine pentru încărcări mari, cu **ușă culisantă**.

Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941045 – 941077, Cod 942345 – 942367, Cod 942745 – 942767, Cod 942845 – 942867.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Ref. 30 și Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lățimea 60G și 80G, deoarece au 2 compartimente. Sertarele nu sunt recomandate pentru dulapuri cu uși batante.

Descriere tehnică

Lățimea utilă în G	36
Adâncimea utilă în G	20
Greutate	13 kg
Înălțimea utilă	275 mm
Lățime utilă	900 mm

Adâncime utilă	500 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×20G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X20	951830 36X20
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 36X20	951885 36X20
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 36X20	951910 36X20
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75