


Garant GRIDLINE

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G, 36×14G, Înălțime frontală a sertarului: 100mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940652 100
GTIN	4062406281472
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu rulouri și dulapuri GridLine cu ușă culisantă. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940089, Cod 940109, Cod 940165 – 940237, Cod 940885 – 940907.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Nu este posibilă compartimentarea cu bare perforate de separare, deoarece baza sertarului este închisă.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	75 mm
Adâncimea utilă în G	14
Greutate	10 kg
Lățimea utilă în G	36
Lățime utilă	900 mm
Adâncime utilă	350 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×14G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
---	-----------