


Garant GRIDLINE

**Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 40G, 36×14G, Înălțime frontală a sertarului: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940652 150
GTIN	4062406281496
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu rulouri și dulapuri GridLine cu ușă culisantă. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

**Adaptat pentru:**

Dulapuri Cod 940089, Cod 940109, Cod 940165 – 940237, Cod 940885 – 940907.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Nu este posibilă compartimentarea cu bare perforate de separare, deoarece baza sertarului este închisă.

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă	125 mm
Greutate	15 kg
Lățimea utilă în G	36
Adâncimea utilă în G	14
Adâncime utilă	350 mm
Lățime utilă	900 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×14G
Tip produs	Sertar

## Accesorii

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
---	-----------