



Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 11mm



Date comandă

Numărul de comandă	614905 11
GTIN	3662424064999
Clasa articolului	63V

Descriere

Execuție:

Forjate în matriță. Inel și furcă cu efect de clichet. Mecanismul cu clichet suplimentar de pe falcă permite strângerea rapidă, fără a mai fi necesară reșezarea cheii. Parte inelară cu arc integrat pentru a împiedica alunecarea peste accesoriul de fixare – reversibil, pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lățime falcă l	23,7 mm
Deschiderea cheii	11 mm
Înălțime falcă h ₁	5,2 mm
Ø inelului D	22 mm
Înălțime inel h ₂	7,7 mm
Lungime cheie L	165 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromată

Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă