



Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 13mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614905 13 |
| GTIN | 3662424065019 |
| Clasa articolului | 63V |

Descriere

Execuție:

Forjate în matriță. Inel și furcă cu efect de clichet. Mecanismul cu clichet suplimentar de pe falcă permite strângerea rapidă, fără a mai fi necesară reșezarea cheii. Parte inelară cu arc integrat pentru a împiedica alunecarea peste accesoriul de fixare – reversibil, pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Ø inelului D | 25,3 mm |
| Lățime falcă l | 28,4 mm |
| Deschiderea cheii | 13 mm |
| Lungime cheie L | 178 mm |
| Înălțime inel h ₂ | 8,6 mm |
| Înălțime falcă h ₁ | 5,7 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Unghi prindere | 5 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromată |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Cu cap pivotant | nu |
| Clichet reversibil | da |
| Tip produs | Cheie reglabilă |