




Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 30 buc., Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	630366 6
GTIN	4018754260614
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8
și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.
Pentru șuruburi Philips cu filet M2 – M6 și pentru șuruburi cu fantă cu filet M2,5 – M5.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631000 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biți hexagonali pentru șurubelniță: 4 buc. Cod 631700 Ref. 3; 4; 5; 6
Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1; 2; 3
Biți, C 6,3, pentru fantă: 4 buc. Cod 675250 Ref. 3,5; 4; 5,5; 8
Tijă suport pentru biți: 1 buc. similar Cod 676800 Ref. 4/4
Mâner tip T: 1 buc. Cod 633000 Ref. 116
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150
Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Lungime	322 mm
Lățime	134 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	632400 50
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631000 4
Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 4 mm	675250 4
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală mm	633000
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală mm	632800
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675310 1/25
Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 5,5 mm	675250 5,5
Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 3 mm	675250 3
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631000 4,5
Porțiune de conectare Tip 4/4	676800 4/4
	631700 6

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 6 mm

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 3 mm

631700 3

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm

631000 9

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm

675310 2/25

Bit pentru șurubelniță lată, 1/4 inch C 6,3 Lățimea lamei 8 mm

675250 8

Clichet reversibil, 1/4 inch Tip 1/4

632000 1/4

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm

631000 13

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm

675310 3/25

Articulație cardanică, 1/4 inch Tip 1/4

633500 1/4

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm

631000 12

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 5 mm

631700 5

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 4 mm

631700 4