

**Koken****Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor, Tip: 1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Clasa articolului	63R

**Descriere****Execuție:**

Materialul ales și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Adaptat pentru:**

Chei tubulare acționate manual.

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
Lungimea totală	115 mm
Număr de dinți	20
Unghi de lucru	18 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

USP1	Posibilitate comutare
USP2	cu ejector, unghi de lucru de 18°, lungime de 115 mm, cromat