

**Clichet de precizie telescopic, 1/2 inch extensibil, Tip: 1/2****Date comandă**

Numărul de comandă	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Fixarea se efectuează cu ajutorul inelului de fixare. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Extensibil în 6 trepte pe o lungime de 290 – 430 mm. **Cu cap pivotant cu posibilitate de fixare și cu extractor.** Moment de rotație maxim admis 600 Nm.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Număr de dinți: 72

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	290 - 430 mm
Număr de dinți	72
Extensibilă cu cursă fără trepte	nu
Tip produs	Clichet

