



Clichet reversibil, 3/8 inch, Tip: 3/8



Date comandă

Numărul de comandă	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Număr de dinți: 30

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	193 mm
Număr de dinți	30
Unghi de lucru	12 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat

Tip produs

Clichet