

**Regulator pentru filtre, Ø filet interior: 1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080011 1/2
GTIN	4047322686358
Clasa articolului	08A

**Descriere****Execuție:**

**Unitate de întreținere** în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Regulator pentru filtre cu recipient din policarbonat și manometru.

**Avantaj:**

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

**Aplicație:**

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

**Descriere tehnică**

Înălțimea (H)	248 mm
Tip produs	Regulator de presiune

