


**Micro-endoscop flexibil, Ø 2,4 mm, Lungime de lucru (fără obiectiv): 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492758 1000
GTIN	2050002040755
Clasa articolului	49C

Descriere**Execuție:**

Adecvat pentru utilizarea industrială datorită țevilor robuste din oțel aliat și a opticii de înaltă calitate. Sursele de lumină necesare sunt ușor de conectat prin racordul standard cu fibră optică (ACMI). Focalizare utilizând un inel rotitor la ocular. Reglarea ușoară a clarității în zonă apropiată și îndepărtată fără mișcarea endoscopului. Sistem optic cu lentilă puternică și luminozitate mare, cu corecție a culorii.

Diametru mic și structură flexibilă, cu fibră optică, pentru măsurarea pieselor de mare finețe.

Adaptat pentru :

FlexiVision 100 cu cap de cameră HD Cod 492866.

Accesorii opționale:

Surse de lumină LED Cod 492846 și Cod 462860.

Notă:

Datorită tuburilor culisante cu oglindă, direcția de vizualizare poate fi modificată la 70° sau 90°.

La utilizarea cu tuburi cu oglindă, diametrul de lucru crește în funcție de tubul cu oglindă. Tuburi cu oglindă și obiective de schimb sunt disponibile la cerere.

Direcția de privire: 0 grad

Unghiul câmpului vizual: 85 grad

Descriere tehnică

Direcția de privire	0 grad
Unghiul câmpului vizual	85 grad

Lungime de lucru (fără obiectiv)	1000 mm
Ø sondei	2,4 mm
Caracteristici nume produs	Ø 2,4 mm
Tip produs	Endoscop