

Garant**Suport tip rolă de siguranță pentru furtun, carcasă de plastic Apă, Lungimea utilă a furtunului: 15m****Date comandă**

Numărul de comandă	080079 15
GTIN	4062406284695
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

- **Suport tip rolă de siguranță pentru furtun cu carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere, pentru utilizarea în zonele cu pericol de impurități și de praf.**
- **Ghidaj de furtun și sistem controlat de tragere.**
- **Sferă de oprire integrată.**
- **Furtun din PU cu rezistență mare la abraziune și racorduri de aer comprimat din oțel, adecvat pentru debite mari.**
- **Suport de perete rabatabil pentru poziționare pe perete și pe plafon.**

Suport tip rolă pentru furtun de lichide. Culoarea furtunului: albastru oțel.

Livrare:

Inclusiv nipluri.

Notă:

Pentru racord de apă, vezi Cod 080149 1/2.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	16 bar
Culoarea carcasei	albastru
Lungimea utilă a furtunului	15 m

Culoare furtun	albastru
Sistem automat SCS de rulare	da
Materialul carcasei	Plastic
Ø exterior al furtunului	13,5 mm
Ø interior al furtunului	9,5 mm
Racord leșire	1/2 inch
Material furtun	Poliuretan
Adâncime carcasă	190 mm
Înălțime carcasă	409 mm
Lățime carcasă	490 mm
Adaptat pentru	Lichide
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

Accesorii

Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 12	080081 12
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 15	080081 15
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 14	080081 14
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 3	080081 3
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 6	080081 6
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 9	080081 9