

**Garant****Prelungitor de siguranță pentru cablu, Tip: 15****Date comandă**

Numărul de comandă	081198 15
GTIN	4062406284701
Clasa articolului	01A

**Descriere****Execuție:**

Prelungitor pentru cablu cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare, blocare repetată per rotație. Carcasă din plastic** închisă, foarte rezistentă la rupere. **Protecție termică la suprasarcină**, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.

Montare simplă pe perete cu **posibilitate de rotire la 180°**.

**Funcționare:**

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ , a se feri însă de scule și de sârme.

**Aplicație:**

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum și pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

**Notă:**

Suport tip rolă pentru furtun cu acționare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

**Descriere tehnică**

Lungime	496 mm
Lățime	192 mm
Structura cablului	3G1,5
Lungimea cablului	15 m
Înălțime	401 mm
Putere nominală (desfășurat)	2400 W
Materialul cablului	Cauciuc neopren
Clasa cablului	H07RN-F
Tensiune nominală	250 V
Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Prelungitor pentru cablu

## Accesorii

Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 16	080081 16
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 10	080081 10
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 12	080081 12
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 14	080081 14