

**Garant****ZCMX 050204, Categorie: HBZ025****Date comandă**

Numărul de comandă	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Clasa articolului	21E

**Descriere****Execuție:**

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru  $\varnothing$  sculei  $D_c$ : 10 mm

Categorie: HBZ025

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 210 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 050204
Categorie	HBZ025
Rază la colț	0,4 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 210 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	PVD
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	10 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire