

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Lățime gât L_4	14,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Cod ISO Suport	E16M SVLCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	19,5 mm
Lungimea totală L	150 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungime cap L_1	55 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------