

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Decalaj central $L_3$	7 mm
Lungime cap $L_1$	32 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Lățime gât $L_4$	7,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Cod ISO Suport	E10H SVLCR/L07
Adâncime utilă $T$	5 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------