

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	5 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Lungimea totală L	80 mm
Cod ISO Suport	E08F SVLCR/L05
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Unghi de reglare κ	95 grad
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,2 mm
Decalaj central L_3	5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------