

Garant
Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm

Date comandă

Numărul de comandă	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Lățime gât L ₄	9 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	15,5 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Unghi de reglare κ	95 grad
Decalaj central L ₃	9 mm
Cod ISO Suport	E12K SVLCR/L07
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------