

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	95 grad
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Mărimea plăcuței	5 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Lungimea totală L	80 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	9,2 mm
Decalaj central L_3	5 mm
Cod ISO Suport	E08F SVLCR/L05
Lungime cap L_1	26 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------