

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	E12K SVLCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Lungime cap L_1	40 mm
Lățime gât L_4	9 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Unghi de reglare κ	95 grad
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------